

Garant**GARANT Diabolo VHM-circulaire draadfrees 2xD, TiAlN, G: G1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	139527 G1/4
GTIN	4067263118107
Artikelklasse	11J

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap voor de **gecombineerde vervaardiging** van boring, afschuining en schroefdraad **in slechts één handeling**. Geen voorboren meer nodig. De innovatieve geometrie van de kopse snijkant maakt dit gereedschap een specialist voor het tappen van schroefdraad in **geharde en moeilijk verspaanbare materialen**. Dankzij de **TiAlN-hoogrendementcoating** wordt een maximale **standtijd** bereikt, met name in geharde staalsoorten **tot 63 HRC**. Alle gereedschappen zijn linkssnijdend en geschikt voor **rechtse en linkse draad**.

Toepassing:

Voor **cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Opmerking:

Gebruik **in principe met KSS-emulsie**. (Vetgehalte min. 8%). Bij staalsoorten **>45 HRC** alleen met **perslucht** toepasbaar!

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 139527 + 129100 HB** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 139527 + 129100 HE** bestellen.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Gangen per inch	19
Schacht-Ø D _s	10 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijkant-Ø D _c	9,8 mm

Voeding f_z in staal < 65 HRC	0,01 mm
Hals-Ø D_1	7,74 mm
Snijlengte l_c	4,5 mm
Schachtlengte L_s	40,5 mm
Draaddiepte	30
Draadafmeting	G1/4
Programmeerradius	4,9 mm
Draadspoed	1,337 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Totale lengte L	72 mm
Coating	TiAlN
Draadsoort	G
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	VHM
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z	4
Toepassing bij boringtype	tot $2 \times D$ bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot $2 \times D$ bij doorlopend gat
Verzinktraphoek	90 graden
Snijrichting	links
Schachttolerantie	h6
Binnen-/buitentoepassing	Binnen
Producttype	Draadrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P

Staal < 55 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	40 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt onder voorwaarden	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
Schachtslijpen Type HE	129100 HE