

**TNMG 160408, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MS
Snijdiepte a_p : 0,8 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	MS
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,8 - 4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Soort	CA6525

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien