

Garant**Precisie-kotterset Ø 9,75 – 101,1 mm, Aansluiting: HW63****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-kottergereedschap ER kan direct op een ER40-spantanghouder worden aangepast.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en wisselplaathouders. Uit te breiden met adapter en wisselplaathouder tot Ø 152,1 mm. **Aanzetnauwkeurigheid van 0,01 mm / via nonius 0,002 mm in Ø.** Boorstangen met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..0602**. Wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type **CC..09T3**.

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237513 HW63

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 boorstang Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

nr. 237634 boorstang Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

nr. 237640 boorstang Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

nr. 237642 boorstang Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wisselplaathouder: Nr. 237645 voor Ø 87,75 – 101,1 mm (met adapter nr. 237534 tot Ø 114,1 mm).

resp. 1 wisselplaat: Nr. 260052 maat CU7010 (of CC..0602 gebruiken);

nr. 260058 maat CU7010 (of CC..09T3 gebruiken).

Reservedeel:

Voor nr. 237630 – 237642: Wisselplaatschroef nr. 219830.

Voor nr. 237645; 237531; 237532: Wisselplaatschroef nr. 219805.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 – 237698.

Opmerking:

Wisselplaathouder 237531 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 105,75– 119,1 mm (tot 132,1 met adapter 237534).

Wisselplaathouder 237532 voor uitbreiding naar Øbereik van 125,75– 139,1 mm (tot 152,1 met adapter 237534).

Technische beschrijving

Aansluiting	HW63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Boorstang	237630
Verstelbare boorstang	237642
CC.T 060204 Soort CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Soort CU7010	260058 CU7010
Wisselplaathouder	237645
SpindelkopØ 9,75 – 152,1 mm Aansluiting HW63	237513 HW63
Verstelbare boorstang	237640
Boorstang	237634
Set zonder opnameØ 9,75 – 101,1 mm	237539