

**Garant****DC.T 11T304, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260462 HU7310 |
| GTIN          | 4045197669766 |
| Artikelklasse | 21G           |

## Omschrijving

## Technische beschrijving

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Snedeccondities                     | continu            |
| Spaanbreker                         | AM                 |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 350 - 600 m/min    |
| Hoekradius                          | 0,4 mm             |
| Hoofdtoepassing                     | N                  |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,1 - 4 mm         |
| Voeding $f$                         | 0,05 - 0,5 mm/omw, |
| Soort                               | HU7310             |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken         |
| Snijmateriaal                       | HM                 |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Coating                       | ongecoat                     |
| ISO-code wisselplaat          | DCGT 11T304                  |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2                            |
| Tolerantie                    | G                            |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het draaien |