

Garant**DC.T 11T308, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	AM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien