

Garant**DC.T 11T304, Soort: CB7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 CB7010 Soort: CB7010
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	70 - 180 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
Spaanbreker	SM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 240 m/min
Neventoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CB7010
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien