

**BDMT 11T302 ER-JS, PR1225, Type: INOX****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 227355 INOX |
| GTIN | 4960664609314 |
| Artikelklasse | 25A |

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,07 – 0,11 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Type | INOX |
| Voeding f_z per tand | 0,07 – 0,11 mm |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| ISO-code wisselplaat | BDMT 11T302 ER-JS |
| Soort | PR1225 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | M |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |