

**DCMT 070208, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DCMT 070208 CA6525 Soort: CA6525  
Spaanbreker: GK  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070208
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien