

**Garant****DC.T 11T308, Soort: CB7010**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T308 CB7010 Soort: CB7010  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	70 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 240 m/min
Neventoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2 mm

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CB7010
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien