


Garant**BGHX 15L5 PCER, PKD, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met extra schraapfreeskant.

Toepassing:

Voor hoge snijsnelheden en hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten. Bij voorkeur voor toepassing in instelbare wisselplaatpassingen. Gecombineerde uitrusting toegestaan.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Voeding f_z per tand: 0,25 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	BGHX 15L5 PCER
Soort	PKD
Snijmateriaal	PKD

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	3500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	3500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1000 m/min	N
GFK	geschikt	1000 m/min	N
CFK	geschikt	1000 m/min	N
Grafiet	geschikt	500 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		