

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1225, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227470 ST1400
GTIN	4960664609420
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N2 en N3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,09 – 0,16 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,09 – 0,16 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308 ER-N2
Soort	PR1225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		