



## Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/2Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$	23 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Snijkant-Ø $D_c$	18 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	68 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	11 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	34 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	30 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	1,04 graden
Ø $D_3$	12 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------