

**DC.T 11T304, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 KW10 Soort: KW10
Spaanbreker: AH
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 300 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AH

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien