

**DCMT 070204, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260471 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Omschrijving

DCMT 070204 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 73
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,45 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 4,5 mm
Spaanbreker	73
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Soort	SP4019

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien