

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227481 GG
GTIN	4960664622610
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N2 en N3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,09 – 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,09 – 0,2 mm
Type	GG
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308 ER-N3
Soort	PR1210
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		