

**DC.T 11T308, Soort: CA6525**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

DC.T 11T308 CA6525 Soort: CA6525

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	GK
Snedecondities	licht onderbroken

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien