

Garant**Tweesnijder HW, Aansluiting: HW25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Artikelklasse	20N

Omschrijving**Uitvoering:**

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.
Aansluiting met HW-aansluiting.
Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.
Met synchroonspindel op aanvraag.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.
Inwendige koeling: ja
geschikte wisselplaat: CC..0602..
Nuttige lengte L₁: 56 mm
Spindelbereik-Ø: 29,5 - 40,1 mm
Wisselplaatschroef: 219830

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	56 mm
geschikte wisselplaat	CC..0602..
Wisselplaatschroef	219830
Spindelbereik-Ø	29,5 - 40,1 mm
Aansluiting	HW25
Inwendige koeling	ja

Producttype

Tweesnijder