

Garant
Tweesnijder HW, Aansluiting: HW40

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 237610 HW40 |
| GTIN | 4045197676733 |
| Artikelklasse | 20N |

Omschrijving
Uitvoering:

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.
 Aansluiting met HW-aansluiting.
 Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.
 Met synchroonspindel op aanvraag.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.
 Inwendige koeling: ja
 geschikte wisselplaat: CC..09T3..
 Nuttige lengte L₁: 75 mm
 Spindelbereik-Ø: 49,5 - 66,5 mm
 Wisselplaatschroef: 219805

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Wisselplaatschroef | 219805 |
| Nuttige lengte L ₁ | 75 mm |
| geschikte wisselplaat | CC..09T3.. |
| Spindelbereik-Ø | 49,5 - 66,5 mm |
| Aansluiting | HW40 |
| Inwendige koeling | ja |

Producttype

Tweesnijder