

**Garant****Tweesnijder HW, Aansluiting: HW50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Artikelklasse	20N

**Omschrijving****Uitvoering:**

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.  
Aansluiting met HW-aansluiting.  
Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.  
Met synchroonspindel op aanvraag.

**Toepassing:**

Voor het opboren van bestaande boringen.  
Inwendige koeling: ja  
geschikte wisselplaat: CC..1204..  
Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 90 mm  
Spindelbereik-Ø: 65,5 - 87,5 mm  
Wisselplaatschroef: 219864

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CC..1204..
Wisselplaatschroef	219864
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	90 mm
Spindelbereik-Ø	65,5 - 87,5 mm
Aansluiting	HW50
Inwendige koeling	ja

Producttype

Tweesnijder