

**Garant****Cirkelzaagblad, wisselvlaktand met afschuining Staal, Blad-Ø D: 355mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584006 355
GTIN	4067263117773
Artikelklasse	51S

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-uitgerust**, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Met een duidelijk langere standtijd.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van **staal** met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van zacht staal, profielen, buizen en platen. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	25,4 mm
Blad-Ø D	355 mm
Snedebreedte B	2,4 mm
Aantal tanden	72
Snijmateriaal	HM
geschikt voor materiaal	Staal

Producttype

Cirkelzaagblad