

Garant**Cirkelzaagblad, wisselvlaktand met afschuining Staal, Blad-Ø D: 305mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584006 305
GTIN	4067263117766
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Met een duidelijk langere standtijd.

Toepassing:

Voor de bewerking van **staal** met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van zacht staal, profielen, buizen en platen. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.

Technische beschrijving

Blad-Ø D	305 mm
Aantal tanden	60
Boring-Ø	25,4 mm
Snedebreedte B	2,2 mm
Snijmateriaal	HM
geschikt voor materiaal	Staal

Producttype

Cirkelzaagblad