

Garant**Tweesnijder HW, Aansluiting: HW80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Artikelklasse	20N

Omschrijving**Uitvoering:**

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.

Aansluiting met HW-aansluiting.

Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.

Met synchroonspindel op aanvraag.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.

Inwendige koeling: ja

geschikte wisselplaat: CC..1204..

Nuttige lengte L₁: 140 mm

Spindelbereik-Ø: 114,5 - 153 mm

Wisselplaatschroef: 219864

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	140 mm
Wisselplaatschroef	219864
geschikte wisselplaat	CC..1204..
Spindelbereik-Ø	114,5 - 153 mm
Aansluiting	HW80
Inwendige koeling	ja

Producttype

Tweesnijder