

HOLEX**Doorslijpschijf '2 in 1', Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563505 115
GTIN	4067263118589
Artikelklasse	52M

Omschrijving

Uitvoering:
Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A60R-BF.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Specificatie	A60R-BF
Vormbeschrijving	recht
Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	1 mm

Maximaal toerental	13300 min ⁻¹
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt onder voorwaarden		
RVS	geschikt onder voorwaarden		
Ti	geschikt onder voorwaarden		
GG(G)	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		