

metabo**Kantfrees met de hand geleid, Type: KFMV17-15F****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Metaal-kantfrees voor fasehoogtes tot 15 mm voor de lasnaadvoorbereiding.

- **Gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm. (Van 0 mm – 15 mm)**
- **Precieze instelling van de fasehoek.**
- **Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**

One-touch Controller. Gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm. Vergrendelpunten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken. Precieze instelling van de fasehoek direct via de geleideplaten. Universele freeskop met drie HM-wisselplaten voor alle fasehoeken van 0 - 90°. Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken. Aanslagrol voor de geleiding op buizen voor eenvoudige lasnaadvoorbereiding. Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding. Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur. Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica met stelwiel, voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting. Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging. Bescherming van de gebruiker door zijdelingse platen om de spaanders af te voeren. Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag.

Voor het maken van afschuiningen en radiussen op vlakke materialen, platen en bakken, van binnen- en buitenkanten, contourverlopen en voor het afronden van boringen.

Levering:

3 HM-wisselplaten universeel, aanslagrol, 2 schroevendraaiers, steeksleutel SW 10, beugelhandgreep, metaBox. 3 HM-wisselplaten universeel, aanslagrol, beugelhandgreep en metaBOX 185 L.

Opmerking:

Vereiste accessoires vindt u onder nr. 078132 en nr. 078134.

Technische beschrijving

Onbelast toerental	6200 - 12000 min ⁻¹
max. fasehoogte 45°	15
Fasehoek	0 - 90 graden
Indeling freesdiepte-instelling	0,1 mm
Nominale spanning	230 V
Nominaal vermogen	1700 W
max. fasebreedte 45°	21
Gewicht	6,3 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Afgegeven vermogen	880 W
Kabellengte	3,9 m
Wattage	1700 W
Oplegschijf-Ø	100 mm
Verpakking	Metabox
Producttype	Frees

Accessoires

Accu-kantfreesmet de hand geleid Type AKFH18-5AS	078123 AKFH18-5AS
--	-------------------