



## Kleine lengtemeetbank Precimar, Type: SM60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### **Uitvoering:**

Kleine lengtemeetbank voor snelle en nauwkeurige metingen bij de productie. Traploos in hoogte verstelbare oplegtafel (Ø 60 mm). Bescherming van het gebruikte meetmiddel door ingebouwde koppeling. Meetvlakken gehard. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten met 8 mm opspanschaft (op aanvraag leverbaar).

#### **Voordeel promotietekst:**

De Precimar SM 60 is een eenvoudig te bedienen kleine lengtemeetbank voor snelle, nauwkeurige buitenmetingen op werkstukken.

- **Eenvoudige opbouw van het apparaat**
- **Dichtbij de productie te gebruiken dankzij robuuste constructie**
- **Snelle aanpassing aan nieuwe werkstukken**
- **Vrij te kiezen meetmiddelen (bijv. digitale meetklok, meettasters enz.)**
- **Meetvlakken met gehard tastvlak**
- **Bescherming van het gebruikte meetmiddel door ingebouwde koppeling**
- **Toepassing van de meest uiteenlopende meetopzetstukken**
- **Bediening voor links- en rechtshandigen**
- **Verschuifbare meetspil**

#### **Levering:**

**Zonder** (fijn)meetklok.

#### **Accessoires:**

Meetsklok nr. 434314 maat 25; 434318 maat 25; 434320 maat 25; 434324 maat 25; 434656 maat 25; 434655 maat 25; compact lengtemeetapparaat 434707 maat 1200; inductieve taster 434760 maat 2004M

### Technische beschrijving

Meetvlak-Ø	6 mm
Parallelliteit van de meetvlakken	1 µm
Gewicht	9 kg
Meetbereik	25 mm
Meetkracht	1 N
Meettechniek	analoog
Producttype	Meetsklok-bekkaliber