



## Accu-klopboorschroefmachine, Type: M18FPD3-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M18FPD3-2
--------------	------------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	03L
---------------	-----

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**
- **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
- **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
- **Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.**

Accu-klopboorschroefmachine met een hoog draaimoment van 158 Nm en een lengte van slechts 175 mm.

#### Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.  
De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

## Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	89 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	2100 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	1,85 m/s <sup>2</sup>
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Motortype	FUEL™
Accutype	Lithium-ion
Fabrikantnummer	M18 FPD3
maximaal draaimoment	158 Nm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	11,3 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,1 kg
Accucapaciteit	2 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Producttype	Klopboorschroefmachine

## Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
------------------------------------	-------------