

metabo**Accu-slagschroefmachine inclusief LiHD-accu, Type: 18LTX1750****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.**

De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):

- **Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.**
- **Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doldraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.**

Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.

Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.

- **Extreem krachtige accu-slagschroefmachine met 3/4-inch-buitenvierkant en 1750 Nm.**
- **Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.**
- **Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.**
- **Zeer krachtig voor zware schroeftoepassingen.**
- **Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.**
- **Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingspectrum.**

- **Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.**
- **Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.**
- **LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief 2× LiHD-accu, lader en metaBOX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

maximaal losbreekmoment	2100 Nm
Accutype	Lithium-ion
Draaimomentstanden	12
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
maximaal draaimoment	1750 Nm
Gewicht zonder accu	3 kg
Fabrikantnummer	SSW 18 LTX 1750 BL
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Accucapaciteit	5,5 Ah
Typisch gebruik	Heavy Duty
Motortype	Borstelloos
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Metabox
Gereedschapsopname	Buitenvierkant
Maximaal aantal slagen	2450 min ⁻¹
Gewicht inclusief accu	4 kg
Onbelast toerental	0 - 1650 min ⁻¹

Producttype

Slagschroefmachine