

metabo**Boormachine, BE 75-16, Type: BE650**

Bestelgegevens

Bestelnummer	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Voor elke boordiameter de juiste boormachine.

Elke boormachine heeft een optimaal toerentalbereik voor bepaalde boordiameters, en ze hebben ook een spindel met een binnenzeskantopname voor schroevendraaierbits, ook zonder boorhouder. De Futuro Plus snelspanboorhouder garandeert exacte boorresultaten door middel van automatisch naspannen tijdens het boren.

- **Kleine, handige boormachine.**
- **Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.**
- **Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental**
- **Rechtsom-linksom draaien.**
- **Handvat met slipvrij softgrip-oppervlak.**

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder Futuro Plus.

Technische beschrijving

Rechts-/linksom draaien	ja
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	13 mm

Wattage	650 W
Spanhals-Ø	43 mm
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	30 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	1500 min ⁻¹
Fabrikantnummer	BE 650
Gewicht	1,8 kg
Kabellengte	2,5 m
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Boormachine, BE 75-16