

**metabo****Accu-excenterschuurmachine met accu, Type: SXALTX125****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 077317 SXALTX125 |
| GTIN          | 4061792195189    |
| Artikelklasse | 03D              |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Platte accu-excenterschuurmachine met ergonomisch ontwerp en gering gewicht voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.

- **Dankzij de lage bouwhoogte is de geleiding van de slijper aangenaam en dichtbij het vlak.**
- **Traploze toerentalregeling voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.**
- **Trillings- en geluidsarm werken.**
- **Greepgedeelte met slipvrij softgrip-oppervlak.**
- **Zachte aanloop minimaliseert oppervlakfouten bij het plaatsen.**
- **Unieke Brushless-motor voor maximale slijpefficiëntie, ook bij continu gebruik.**
- **Steunschijf met meerdere gaten voor effectieve afzuiging en een langere levensduur van het slijpmiddel.**
- **Met eenvoudig te legen stofzak van textiel voor het werken zonder stofzuiger.**
- **Kan worden aangesloten op een universele stofzuiger met aansluitmof 630798000.**
- **De motor- en schijfremmen zorgen ervoor dat de machine snel kan worden neergelegd.**
- **Verwijderbare bescherming beschermt aangrenzende oppervlakken en verlengt de levensduur van de steunschijf.**
- **Met bevestigingspunt voor gereedschapsveiligheidsriemen voor het werken op grote hoogte.**

**Voordeel:**

**100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.**

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

**Levering:**

Inclusief steunschijf, 1× schuurpapier, stofzak, zeskantsleutel, zonder accu en lader.

**Opmerking:**

Geschikte schuurschijf met 8 gaten artikel nr. 567745 en ABRANET artikel nr. 567802.

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

---

**Technische beschrijving**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Accuspanning                 | 18 V                           |
| Omwentelingen                | 4000 - 10000 min <sup>-1</sup> |
| Aantal inbegrepen accu's     | 0                              |
| Gewicht                      | 1,1 kg                         |
| Accutype                     | Lithium-ion                    |
| Schuurzool-Ø                 | 125 mm                         |
| Energievoorziening           | Netvoeding                     |
| Maximale vibratie volgens EN | 1,1 m/s <sup>2</sup>           |
| Schuurcirkel                 | 2 mm                           |
| Fabrikantnummer              | SXA 18 LTX 125 BL              |
| Producttype                  | Excenterschuurmachine          |