

metabo**Excentrische vlakschuurmachine, Type: SR2185****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****Lichte, handige 210 W excentrische vlaklijpmachine met perfecte ergonomie:**

- **Greepgedeelte met slipvrij softgrip-oppervlak.**
- **Uitstekend slijpbeeld zonder slijpringen en groeven voor een professionele oppervlaktebehandeling.**
- **Afzuigmogelijkheid door aansluiting van multifunctionele stofzuiger.**

Levering:

Inclusief stofzak, transportkoffer.

Opmerking:

Voor geschikt klitschuurpapier zie nr. 557576.

Technische beschrijving

Gatenpatroon	8-voudig
Gewicht	1,5 kg
Schuurpapier lengte (klitbevestiging)	184 mm
Schuurcirkel	2 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 4 m/s ²
Schuurpapier lengte (klem)	230 mm
Omwentelingen	22300 min ⁻¹

Energievoorziening	Netvoeding
Schuurpapier breedte (klitbevestiging)	92 mm
Schuurpapier breedte (klem)	92 mm
Wattage	210 W
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Excentrische vlakschuurmachine