

**metabo****Lasnaadlijper, Type: KNSE9-150**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Artikelklasse	03D

## Omschrijving

### Uitvoering:

Zeer platte 950-watt lasnaadlijper voor het bewerken van edelstalen lasnaden in krappe ruimtes.

- **Dubbel vertragend drijfwerk voor effectieve werkzaamheden.**
- **Zonder gereedschap verstelbare, verwijderbare beschermkap.**
- **Overbelastingsbeveiliging, zachte start, herstartbeveiliging.**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**
- **Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.**
- **Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.**
- **Robuust planeetdrijfwerk voor een bijzonder lange levensduur.**
- **Onderhoudsarme riemaandrijving voor een lange levensduur.**

### Levering:

Beschermkap, extra handgreep, 1× compacte vliesschijf (150×6×25,4 mm; middel), 1× compacte vliesschijf (150×6×25,4 mm; zeer fijn), 2× compacte vliesschijven (150×3×25,4 mm; middel), 1× polijstvijl inclusief 2 schuurpapierstroken en plaatstalen koffer.

## Technische beschrijving

Gereedschapsopname	M 14
--------------------	------

Wattage	950 W
Fabrikantnummer	KNSE 9-150
Gewicht	2,7 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Kabellengte	4 m
Toerentalbereik	900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Schijf-Ø	150 mm