

metabo**Kap- en verstekzaag 2000w, Ø 216 mm, Type: KGSV216M**

Bestelgegevens

Bestelnummer	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Afkort- en verstekzaag met **trekfunctie** en **toerentalregeling**.

- **Toerentalregeling voor een uitgebreide reeks toepassingen, bijv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen.**
- **Geïntegreerde snijlijnlasers en led-werkplekverlichting voor nauwkeurige snedes.**
- **Uittrekbare tafelstukken ter verbreding, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken.**
- **Effectieve spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter.**
- **Met zaagblad »multi cut« (platte/trapeziumvormige tand) voor een hoge snijkwaliteit en standtijd, bijv. in laminaat- en aluminiumprofielen.**
- **Grote zaagcapaciteit door trekfunctie voor brede werkstukken.**
- **Compact en licht, ook geschikt voor transport met één hand.**
- **Robuuste constructie van gegoten aluminium voor de zwaarste eisen.**
- **Eenvoudig transport dankzij ergonomische draaggrepen en zaagkopbescherming.**
- **Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.**
- **Snelle en nauwkeurige instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten.**
- **Uittrekbare tafelstukken ter verbreding, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken.**

- **Heldere led-werklamp voor het verlichten van de interface (netvoeding, geen batterijen nodig).**
- **Hoge, zijdelings verschuifbare aanslagen voor veilig zagen.**
- **Snelspanlijmtang voor het bevestigen van het werkstuk van boven of van voren.**
- **Diepteaanslag voor de eenvoudige productie van groeven.**
- **Zaagkop kan naar links worden gekanteld, met extra hoekbereik voor achtersnijdingen.**
- **Alle schalen en bedieningselementen kunnen intuïtief vanuit de werkpositie worden waargenomen en bediend.**
- **Eenvoudige zaagbladwissel door spindelvergrendeling; de pendelbeschermkap hoeft niet te worden gedemonteerd.**

Levering:

Hardmetaalzaagblad (60 tanden), 2 geïntegreerde tafelstukken ter verbreding, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel, kabelopwikkeling en spaanopvangzak.

Opmerking:

Zie voor geschikte cirkelzaagbladen 584004 – 593930.

Technische beschrijving

Maximale verstekhoek links	47 graden
Lengte	760 mm
Hoogte	340 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Zaagblad-boring-Ø	30 mm
Maximaal toerental	5500 min ⁻¹
Breedte	475 mm
Fabrikantnummer	KGSV 216 M
Maximale hellingshoek rechts	2 graden
Kabellengte	2 m
Maximale verstekhoek rechts	47 graden
Zaagblad-Ø	216 mm
Maximale hellingshoek links	47 graden
Gewicht	13,5 kg
Wattage	1350 W
Maximale snijdiepte 90°	65 mm
Maximale snijdiepte 45°	36 mm

Snedebreedte	305 / 205 mm
Productnaamattribuut	Ø 216 mm
Producttype	Zaag