

melabo**Accu-decoupeerzaag zonder accu, Type: 18LTX100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en uiterst handige accu-decoupeerzaag voor **nauwkeurig zagen**.

- **Variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleider.**
- **Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor een helder zicht op de aansluiting.**
- **Geringe greepomvang en softgrip-oppervlak.**

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.

Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief afzuigaansluiting, beschermend glas en zeskantsleutel.
Inclusief anti-splinterplaatje.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073870 – 073890.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	STA 18 LTX 100
-----------------	----------------

zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja, Metabo Quick
Uitvoering	Staaform
Bijzonderheid	geringe greepomvang
Pendelslag	4-voudig
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale zaagdikte staal	10 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Gewicht	1,9 kg
Accuspanning	18 V
Verstekverstelling	ja
Maximale zaagdikte hout	100 mm
Maximale vibratie volgens EN	11,8 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	0
Aantal pendelbewegingen	550 - 2800 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Zaag