

**TNMG 160404, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Coating	gecoat
Soort	CCX
Spaanbreker	PP
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijmateriaal	CERMET
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min

ISO-code wisselplaat

TNMG 160404

Producttype

Wisselplaat voor het draaien