

**DNMG 150608, Soort: CCX****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250697 CCX |
| GTIN | 4960664900886 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

DNMG 150608 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 210 - 450 m/min

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Coating | gecoat |
| Aantal wisselingen/snijkmanten | 4 |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Soort | CCX |
| Hoofdtoepassing | P |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Voeding f | 0,05 - 0,35 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 210 - 450 m/min |
| Snijmateriaal | CERMET |
| Snedeccondities | continu |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Spaanbreker | PP |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |