

**VNMG 160404, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijmateriaal	CERMET
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
Coating	gecoat
Spaanbreker	PP
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,

Soort	CCX
Producttype	Wisselplaat voor het draaien