

**CC.T 060202, Soort: CCX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060202 CCX Soort: CCX
Spaanbreker: PP
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,8 mm
Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 310 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	CERMET
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Spaanbreker	PP
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Hoekradius	0,2 mm
Soort	CCX
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 310 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien