

**WNMG 080404, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	210 - 450 m/min
Spaanbreker	PP
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Soort	CCX
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien