

**DC.T 070204, Soort: CCX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Artikelklasse	25E

Omschrijving

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Spaanbreker	PP
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	CERMET
Coating	gecoat
Snedecondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Soort	CCX
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 370 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien