

**DC.T 070202, Soort: CCX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Artikelklasse	25E

Omschrijving

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT070202
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	CERMET
Spaanbreker	PP
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 370 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M

Coating	gecoat
Soort	CCX
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien