

**CC.T 09T302, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T302 CCX Soort: CCX
 Spaanbreker: PP
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,8 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 310 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Coating	gecoat
Soort	CCX
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,8 mm
Snedeccondities	continu

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 310 m/min
Snijmateriaal	CERMET
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	PP
Producttype	Wisselplaat voor het draaien