

**VBMT 110304, Soort: CCX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Spaanbreker	PP
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	CCX
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien