


**DNMG 150604, Soort: CA315**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Soort	CA315
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	KG
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Voeding $f$	0,17 - 0,5 mm/omw,

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien