

**VNMG 160408, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	KG
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Soort	CA315
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	K
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien