


TNMG 160404, Soort: CA315

Bestelgegevens

Bestelnummer	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA315
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	gecoat
Spaanbreker	KG
Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	K
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snijdiepte a_p	0,5 - 3,6 mm

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien