

**CCMT 120408, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Snijmateriaal	HM
Soort	CA315
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Coating	gecoat

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Producttype	Wisselplaat voor het draaien