

**CC.T 060202, Soort: CA315**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Spaanbreker	GK
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Tolerantie	M
Soort	CA315
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Producttype	Wisselplaat voor het draaien