

**DC.T 11T304, Soort: CA315****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	CA315
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm

Hoofdtoepassing	K
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien