

**CC.T 09T304, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 PR1725 Soort: PR1725
Spaanbreker: MFP-SKS
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Tolerantie	G
Soort	PR1725
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	50 - 150 m/min
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	MFP-SKS
Neventoepassing	P

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien