

**CCMT 060204 Wiper, Soort: PR1725****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CCMT 060204 Wiper PR1725 Soort: PR1725  
Spaanbreker: WP  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Neventoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Neventoe passing	50 - 150 m/min
Snedeco ndities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,03 - 0,2 mm/omw,
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Spaanbreker	WP
Hoofdtoe passing	M
Soort	PR1725
Producttype	Wisselplaat voor het draaien